
UNIVERSELLES AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (ATF)

ANWENDUNGEN

- **FLUIDMATIC D3** wird für den Einsatz in allen Automatikgetrieben und Hydrauliksystemen empfohlen, für die der Hersteller eine DEXRON III® Flüssigkeit vorschreibt:
 - Automatikgetriebe
 - Kupplungen und Drehmomentwandler
 - Servolenkungen

SPEZIFIKATIONEN

Herstellerefreigaben

- MERCEDES MB 236.9
- VOLVO 97340 / 97341
- MAN 339 Typ V1/Z1
- VOITH H55.6335.xx
- ZF TE-ML 04D / 14A

erfüllt die Anforderungen für

- GM Dexron IID / IIIG / IIH TASA
- FORD Mercon
- MAN 339 Typ L1/L2
- ALLISON C4
- BOSCH TE ML 09

geeignet für

- MB 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.10
- VOLVO 97337, 97335, 97325
- ZF TE-ML 05L, 11, 21L

VORTEILE

- Sehr hohe thermische Stabilität, exzellente Alterungsbeständigkeit und hoher Reinigungsgrad.
- Spezielle Reibungsmodifikatoren ermöglichen sanftes und ruckfreies Schalten.
- Sehr gute Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften.
- Keine Schaumbildung.
- Neutral zu Elastomeren und NE-Metallen (Kupferlegierungen).
- Sehr hoher Viskositätsindex bietet hervorragende Tieftemperatureigenschaften.
- Präzises und weiches Schalten auch bei sehr geringen Geschwindigkeiten.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter sdtotalms.total.com/totalpullwebsite.

FLUIDMATIC D3



TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	FLUIDMATIC D3
Dichte bei 15 °C	ASTM D1298	kg/dm ³	0,844
Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35
Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,4
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	186
Flammpunkt	ASTM D92	°C	> 190
Pourpoint	ASTM D97	°C	- 45
Farbe			ROT

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Ein Sicherheitsdatenblatt erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertreter oder jederzeit unter sdstotalsms.total.com/totalpullwebsite.